

nipplo doppio E-G1/4-1/4NPT

Codice prodotto: 9631

FESTO

Con 2 anelli di tenuta.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	7,95 mm
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia di serraggio max., attacco pneumatico 1	11 Nm
Coppia di serraggio max., attacco pneumatico 2	12 Nm
Coppia di serraggio nominale	9,05 Nm
Tolleranza coppia di serraggio nominale	± 20 %
Peso	19,06 g
Attacco pneumatico 1	G1/4
Attacco pneumatico 2	1/4 NPT
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS