


# カップリング

## EAMC-65-90-25-32

部品番号: 1745817

FESTO



### データシート

特長	値
ホルダサイズ 1	25 mm 32 mm
サイズ	65
基準長さ	90 mm
取付方向	任意
最高速度	4,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
周囲温度	-25 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	417 kgmm <sup>2</sup>
変換トルク	92 Nm
質量	535 g
材質	RoHS対応