


# カップリング EAMC-B-19-24-6-9

部品番号: 184263

FESTO

サーボモータ付電動軸用



## データシート

特長	値
ホルダサイズ 1	6 mm 9 mm
サイズ	19
基準長さ	24 mm
取付方向	任意
最高速度	8,000 1/min
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
周囲温度	-25 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	0.47 kgmm <sup>2</sup>
変換トルク	1.5 Nm
質量	12 g
材質	RoHS対応