

プラスチックパイプ PQ-PA-28X2,5X3000

製品番号: 194594

FESTO



データシート

特徴	値
外径	28 mm
内径	23 mm
温度依存性の使用圧力	-0.95 bar...10 bar
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-25 -C...75 -C
周囲温度	-25 -C...75 -C
長さあたりの製品質量	0.204 000015
色	黒
材質: チューブ	PA