

プラスチックチューブ PUN-V0-8X1,25-BR

製品番号: 525463

FESTO



データシート

特徴	値
外径	8 mm
流量に応じた曲げ半径	37 mm
内径	5.7 mm
最小曲げ半径	18 mm
チューブ特性	ケーブルヘア
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 000032...101.5 000032
温度依存性使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032
作動電圧の情報	水 : 最大0.6MPa(最大50°C)
認証	TÜV
証明書発行機関	B 013277 0506 00
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし)
材料の耐火試験	UL94 V-0(3mm) UL94 V-2(0.75mm)
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-35 -C...60 -C
周囲温度の情報	90°Cまでの非加圧使用
長さあたりの製品質量	0.031 000015
空気圧接続	プラグコネクタ外径8mm用 バンプ継手用 内径 6mm, ユニオンナット付 バンプニップル内径6mm用
色	茶
塗料の情報	難燃性による標準色からのずれ
ショア硬さ	D 54±3
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 : チューブ	TPE-U(PU)