

# カップリング EAMC-30-35-10-12

部品番号: 552640

FESTO



## データシート

| 特長        | 値                     |
|-----------|-----------------------|
| ホルダサイズ 1  | 10 mm<br>12 mm        |
| サイズ       | 30                    |
| 基準長さ      | 35 mm                 |
| 取付方向      | 任意                    |
| 最高速度      | 8,000 1/min           |
| 保管温度      | -25 ... 60 °C         |
| 相対湿度      | 0 - 95 %              |
| 周囲温度      | -25 ... 60 °C         |
| 負荷慣性モーメント | 6.1 kgmm <sup>2</sup> |
| 変換トルク     | 8.8 Nm                |
| 質量        | 45 g                  |
| 材質        | RoHS対応                |