

# ジャーナル EAMB-34-6-25X26-23X27

部品番号: 558037

FESTO

アクチュエータ取付穴



## データシート

特長	値
ホルダサイズ 1	25 mm 23 mm
サイズ	120
基準長さ	26 mm
取付方向	任意
最高速度	5,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
周囲温度	-25 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	18.2 kgmm <sup>2</sup>
変換トルク	100 Nm
質量	201 g
材質	RoHS対応