


空気圧マルチプレート CPV10-VI-P6-1/8-C

部品番号: 566711

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



データシート

特長	値
CEマーク	EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions To UK RoHS instructions
EU外での防爆認証	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Dc (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX) EPL Gc (IEC-EX)
認証発行部	IECEX TUR 12.0002X TÜV 06 ATEX 7334 X TÜV 21 UKEX 7013 X
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ATEXカテゴリ 粉塵	II 2D
ガス防爆	Ex eb IIC Gb
粉塵防爆	Ex tb IIIC Db
防爆発火等級	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
質量	440 g
材質	RoHS対応 ハロゲンを含まない Free of copper
Material seals	NBR
Material plate	鍛造アルミ合金