

# 接続セット DADG-AK-G8-16-20

製品番号: 8152381

FESTO



## データシート

| 特徴              | 値   |
|-----------------|---|
| サイズ             | 16  |
| ストローク           | 20 mm   |
| 使用圧力            | 0.1 MPa...0.8 MPa<br>14.5 000032...116 000032 |
| 作動電圧            | 1 bar...8 bar                                 |
| 作動流体            | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気                |
| 耐食性クラス KBK      | 1 - 低耐腐食性                                     |
| LABS 認証         | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| 周囲温度            | -10 °C...60 °C                                |
| 許容締付トルク         | 1.5 Nm<br>± 10%                               |
| 許容締付トルク 空気圧接続 1 | 0.7 Nm  |
| 製品質量            | 13.5 g  |
| 空気圧接続           | M5  |
| 材質 アダプタ         | エポキシ樹脂  |
| 材質 シール          | NBR   |
| 材質 : ねじ         | 鋼, コーティング                                     |