



공압 밸브 JH-5-1/2

Part Number: 10165

FESTO



자료 시트

특징	값
밸브 기능	5/2 복동 솔레노이드
액츄에이터 형태	공압
폭	52 mm
표준 공칭 유량	4,500 l/min
작동 압력 MPa	0 ... 1 MPa
작동 압력	0 ... 10 bar
디자인 구조	포펫 시트
공칭 사이즈	14 mm
격자 치수	69 mm
배기 기능	유량 조절 가능
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
수동 작동	멈춤쇠
파일럿 형태	직접
파일럿 공압 공급	외부
유량 방향	전환 불가
중복	언더랩
파일럿 압력 MPa	0.12 ... 1 MPa
파일럿 압력	1.2 ... 10 bar
b 값	0.3
최대 스위칭 주기	12 Hz
스위칭 시간, 전환	3 ms
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-20 ... 60 °C
매체 온도	-10 ... 60 °C
파일럿 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	1,130 g
마운팅 형태	매니폴드 레일 관통 홀 포함 옵션
보조 파일럿 공압 포트 12	G1/4
보조 파일럿 공압 포트 14	G1/4
파일럿 공압 포트 12	G1/4
공압 연결구, 포트 1	G1/2
공압 연결구, 포트 2	G1/2
공압 연결구, 포트 3	G1/2
공압 연결구, 포트 4	G1/2
공압 연결구, 포트 5	G1/2
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR TPE-U(PU)
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트