



전면 판넬 밸브 SVS-4-1/8

Part Number: 10192

FESTO



자료 시트

특징	값
밸브 기능	4/2 단동 솔레노이드
액추에이터 형태	기계적
표준 공칭 유량	120 l/min
작동 압력 MPa	0.35 ... 0.8 MPa
작동 압력	3.5 ... 8 bar
디자인 구조	피스톤 시트
Reset 형태	기계 스프링
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
파일럿 형태	직접
유량 방향	전환 불가
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [-:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
프로세스 밸브 액추에이터	8 N
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/8
공압 연결구, 포트 2	G1/8
공압 연결구, 포트 3	G1/8
공압 연결구, 포트 4	G1/8
커버 소재	POM
씰 소재	NBR TPE-U(PU)
하우징 소재	알루미늄