



스텝 작동 마이크로 밸브 SO-3-PK-3-B

Part Number: 10403

FESTO

밸브 피팅 연결 ND 3 mm, 초기상태 열림.
이 Type은 진공에 적합.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 열림, 단동 솔레노이드
액추에이터 형태	기계적
표준 공칭 유량	60 l/min
작동 압력	-0.95 ... 8 bar
Reset 형태	기계 스프링
공칭 사이즈	1.8 mm
파일럿 형태	직접
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
주변 온도	-10 ... 60 °C
프로세스 밸브 액추에이터	6 N
제품 중량	7 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	PK-3
공압 연결구, 포트 2	PK-3
하우징 소재	황동 POM