



# 솔레노이드 밸브 MVH-5-1/4-S-B-VI

Part Number(&P): 116002

FESTO

솔레노이드 코일 및 수동 작동, 플러그 소켓 없음.



## 자료 시트

특징	값
밸브 기능	5/2 단동 솔레노이드
액츄에이터 형태	전기적
표준 공칭 유량	1,300 l/min
작동 압력	0 ... 10 bar
디자인 구조	포펫 시트
Reset 형태	기계 스프링
보호 등급	IP65
공칭 사이즈	7 mm
격자 치수	33 mm
씰링 원리	소프트
수동 작동	예
파일럿 형태	파일럿
유량 방향	전환 불가
파일럿 압력	1.5 ... 10 bar
Off 스위칭 시간	41 ms
On 스위칭 시간	19 ms
특성 코일 자료	24V DC
작동 매체	필터처리, 비윤활 압축 공기, 필터 등급 40µm 필터처리, 윤활 압축 공기, 필터 등급 40µm
매체 온도	-5 ... 50 °C
파일럿 매체	필터처리, 비윤활 압축 공기, 필터 등급 40µm 필터처리, 윤활 압축 공기, 필터 등급 40µm
주변 온도	-5 ... 50 °C
마운팅 형태	관통 홀 포함
파일럿 공압 포트 12	G1/4
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 11	G1/4