


솔레노이드 밸브 JMVH-5-1/8-S-B-VI

Part Number(&P): 116004

FESTO

솔레노이드 코일 및 수동 작동, 플러그 소켓 없음.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	5/2 복동 솔레노이드
액추에이터 형태	전기적
표준 공칭 유량	1,000 l/min
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
디자인 구조	피스톤 슬라이드
보호 등급	IP65
공칭 사이즈	8 mm
격자 치수	27 mm
씰링 원리	소프트
수동 작동	예
파일럿 형태	파일럿
유량 방향	전환 가능
파일럿 압력	2 ... 10 bar
스위칭 시간, 전환	22 ms
특성 코일 자료	24V DC
작동 매체	윤활 진공 필터처리, 비윤활 압축 공기, 필터 등급 5µm 필터처리, 윤활 압축 공기, 필터 등급 5µm 비윤활 진공
매체 온도	-5 ... 50 °C
파일럿 매체	필터처리, 비윤활 압축 공기, 필터 등급 5µm 필터처리, 윤활 압축 공기, 필터 등급 5µm
주변 온도	-5 ... 50 °C
마운팅 형태	관통 홀 포함
파일럿 공압 포트 12	G1/8
공압 연결구, 포트 1	G1/8
공압 연결구, 11	G1/8
재질 사항	PWIS 물질 함유