


솔레노이드 밸브

JMVH-5-1/4-S-B-VI

Part Number(&P): 116006

FESTO

솔레노이드 코일 및 수동 작동, 플러그 소켓 없음.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	5/2 복동 솔레노이드
액추에이터 형태	전기적
표준 공칭 유량	1,600 l/min
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
디자인 구조	포펫 시트
보호 등급	IP65
공칭 사이즈	10 mm
격자 치수	33 mm
씰링 원리	소프트
수동 작동	예
파일럿 형태	파일럿
유량 방향	전환 가능
파일럿 압력	2 ... 10 bar
스위칭 시간, 전환	18 ms
특성 코일 자료	24V DC
작동 매체	여과된 압축 공기, 필터 등급 40 µm, 윤활 또는 비 윤활 진공
매체 온도	-5 ... 50 °C
파일럿 매체	여과된 압축 공기, 필터 등급 40 µm, 윤활 또는 비 윤활
주변 온도	-5 ... 50 °C
마운팅 형태	관통 홀 포함
파일럿 공압 포트 12	G1/4
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 11	G1/4
재질 사항	PWIS 물질 함유