


유량 조절 플레이트 GRO-ZP-3-ISO

Part Number: 119674

FESTO



자료 시트

특징	값
밸브 기능	유량 조절 기능
작동 압력	0 ... 16 bar
표준 공칭 유량	1,500 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
매체 온도	-20 ... 80 °C
주변 온도	-20 ... 80 °C
마운팅 형태	관통 홀 포함