


# T-바브 콘넥터 TCN-M5-PK-4

Part Number: 12432

FESTO

플라스틱 배관 PAN, PUN 용, PP, PU, PR, 씰링 링, 회전.



## 자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	2.9 mm
Screw-in 볼트부 씰링 타입	씰링 링
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일로트 매체 확인	운할 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	0 ... 60 °C
공압 연결구, 포트 1	수 나사산 M5
공압 연결구, 포트 2	외경 6mm 튜브용
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	강철 아연 다이캐스트