


벨로우즈 그립퍼 DHEB-63-E-D-S-L

Part Number: 1320764

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	63
벨로우즈의 행정거리	25 mm
잡힐 수 있는 최소 직경	66 mm
잡힐 수 있는 최대 직경	85 mm
조립 위치	어디든
작동 모드	단동 달힘
그립퍼 기능	적응형
디자인 구조	수축가능한 멤브레인 가이드 모션 시퀀스
가이드	기본 가이드
위치 감지	근접 센서용
작동 압력	4 ... 8 bar
재설정 압력	< 1 bar
그립퍼의 최대 작동 주기	<= 4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	40 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	100 ms
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 용력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
식품 안전	추가 재료 정보 참조
주변 온도	5 ... 60 °C
벨로우즈의 평균 교체 간격	1 Mio SP
유효 부하 참조 값	5.1 kg
제품 중량	800 g
마운팅 형태	외부 (수) 나사산 포함 잠금 너트 포함 옵션
공압 연결구	G1/8
재질 사항	RoHS 에 승인
벨로우즈 소재	VQM (실리콘)
하우징 소재	알루미늄 아노다이징