


**분기 모듈**  
**PMBL-90-HP3**  
 Part Number: 1401366

FESTO



**자료 시트**

특징	값
사이즈	90
공칭 직경 DN	36
시리즈	L
조립 위치	어디든
디자인 구조	분기 모듈
작동 압력 MPa	0 ... 5 MPa
작동 압력	0 ... 50 bar
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU 인쇄 장치 규정이 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [:-:-]
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보관 온도	-10 ... 60 °C
식품 안전	추가 재료 정보 참조
매체 온도	5 ... 60 °C
주변 온도	5 ... 60 °C
제품 중량	2,000 g
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
하우징 소재	전조 알루미늄 합금