



# 탠덤 실린더 DNUT-80- -PPV-A

Part Number(&P): 14196

FESTO

양쪽 끝단 조절 가능 쿠션 포함  
단종 예정, 2008년까지만 가능



## 자료 시트

특징	값
행정거리	1 ... 300 mm
피스톤 직경	80 mm
표준에 기반	ISO 6431
쿠션	PPV: 양쪽 끝단에 조절 가능 공압 쿠션
조립 위치	어디든
작동 모드	복동
피스톤 로드 끝단	수 나사산
디자인 구조	피스톤 피스톤 로드
위치 감지	근접 센서용
사양	단일 끝단 피스톤 로드
작동 압력	0.5 ... 8 bar
작동 매체	필터처리 압축공기
부식 방지 등급 KBK	2
주변 온도	-20 ... 80 °C
쿠션 길이	30 mm
6 bar에서 이론적 힘, 복귀 행정	5,230 N
6 bar에서 이론적 힘, 전진 행정	5,816 N
마운팅 형태	액세서리 포함
공압 연결구	G3/8
커버에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트
씰에 대한 재질 정보	TPE-U(PU)
하우징에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금
피스톤 로드에 대한 재질 정보	고합금 강철