


커플링  
EAMC-40-66-12-14  
Part Number: 1452803

FESTO



자료 시트

| 특징              | 값                      |
|-----------------|------------------------|
| 홀더 직경 1         | 12 mm                  |
| 홀더 직경 2         | 14 mm                  |
| 사이즈             | 40                     |
| 공칭 길이           | 66 mm                  |
| 조립 위치           | 어디든                    |
| 최대 속도           | 6,500 1/min            |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L         |
| 보관 온도           | -25 ... 60 °C          |
| 상대 공기 습도        | 0 - 95 %               |
| 주변 온도           | -25 ... 60 °C          |
| 관성 질량 모멘트       | 42.3 kgmm <sup>2</sup> |
| 이송 가능 토크        | 21 Nm                  |
| 제품 중량           | 139 g                  |
| 재질 사항           | RoHS 에 승인              |