



# 중간-위치 모듈 DADM-EP-G6-16

Part Number: 1478121

FESTO



## 자료 시트

특징	값
사이즈	16
조립 위치	어디든
디자인 구조	가이드 모션 시퀀스
위치 감지	근접 센서용
작동 압력	3 ... 6 bar
최대 충격 속도	0.8 m/s
최대 회전시간	150 ms
반복 정확도	±0,02 mm
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	0 ... 60 °C
최대 정지력	1,100 N
제품 중량	340 g
마운팅 형태	관통-홀 및 센터링 슬리브 포함
공압 연결구	M5
재질 사항	RoHS 에 승인
실 소재	PU
하우징 소재	전조 알루미늄 합금
레버 소재	고합금 강철, 부식방지