


프로그래밍 케이블 KDI-SB202-BU9

Part Number: 150268

FESTO

Festo 표준, 시리얼 진단 케이블, 하나의 밸브 터미널에서
Checkbox로 연결.



자료 시트

특징	값
허용 가능 케이블 직경	4.5 ... 6.5 mm
조립 위치	어디든
작동 전압 범위 AC	<= 300 V
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-10 ... 80 °C
주위 온도	-30 ... 80 °C
제품 중량	181 g
전기 연결 1	직선형 소켓, M12, 4핀
전기 연결 2	직선형 소켓, Sub-D, 9핀
케이블 구조	4x0,14
케이블 길이	5 m
마운팅 형태	클립 슬리브 너트 포함
잠금 너트에 대한 재질 정보	황동 니켈 도금
하우징에 대한 재질 정보	PBT
케이블 피복에 대한 재질 정보	PUR
크림프 콘넥터용 재질 정보	구리 합금 금 도금