



나사잠금 실린더 EGZ-6-5

Part Number: 15033

FESTO

실린더 하우징에 양쪽 방향 수 나사산.



자료 시트

특징	값
행정거리	5 mm
피스톤 직경	6 mm
쿠션	쿠션 없음
조립 위치	어디든
작동 모드	단동 푸시 동작
디자인 구조	피스톤 피스톤 로드 실린더 몸체
위치 감지	없음
사양	단일 끝단 피스톤 로드
작동 압력	2 ... 8 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	14 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	14.7 N
마운팅 형태	외부 (수) 나사산 포함 잠금 너트 포함 옵션
공압 연결구	M3
커버 소재	POM
씰 소재	TPE-U(PU)
하우징 소재	황동 니켈 도금
피스톤 로드 소재	고합금 강철