



나사잠금 실린더 EGZ-10-15

Part Number: 15038

FESTO

실린더 하우징에 양쪽 방향 수 나사산.



자료 시트

특징	값
행정거리	15 mm
피스톤 직경	10 mm
쿠션	쿠션 없음
조립 위치	어디든
작동 모드	단동 푸시 동작
디자인 구조	피스톤 피스톤 로드 실린더 몸체
위치 감지	없음
사양	단일 끝단 피스톤 로드
작동 압력	1.5 ... 8 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 용력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	42 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	42 N
마운팅 형태	외부 (수) 나사산 포함 잠금 너트 포함 옵션
공압 연결구	M5
커버 소재	POM
씰 소재	TPE-U(PU)
하우징 소재	황동 니켈 도금
피스톤 로드 소재	고합금 강철