



일방향 유량 조절 밸브 GRLZ-1/8-PK-4-B

Part Number: 151190
단종 예정 제품

FESTO

공급 공기 유량 조절, 회전 조인트.
단종 예정 제품. 2024년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는
Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	공급 에어용 일방향 유량 조절 기능
공압 연결구, 포트 1	슬리브 너트 포함 PK-4
공압 연결구, 포트 2	G1/8
조절 부품	슬롯형 헤드 볼트
마운팅 형태	나사산
정방향 표준 공칭 유량	230 l/min
조절 방향 표준 공칭 유량	190 ... 240 l/min
주변 온도	-10 ... 60 °C
조립 위치	어디든
작동 압력 전체 온도 범위	0.3 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	360 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	295 ... 375 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 ... 60 °C
최대 죄임 토크	6 Nm
제품 중량	25 g
나사산 플러그 소재	전조 알루미늄 합금
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
조정 나사 소재	황동
회전 피팅 소재	아연 다이캐스트