



일방향 유량 조절 밸브 GRLA-3/8-NPT-B

Part Number: 151555

FESTO



자료 시트

특징	값
밸브 기능	배기 공기용 일방향 유량 조절 밸브
공압 연결구, 포트 1	3/8 NPT
공압 연결구, 포트 2	3/8 NPT
조절 부품	슬롯형 헤드 볼트
마운팅 형태	나사산
주변 온도	-10 ... 60 °C
작동 압력 전체 온도 범위	0.3 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
매체 온도	-10 ... 60 °C
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
중공 볼트 소재	전조 알루미늄 합금
조정 나사 소재	황동
너트 소재	전조 알루미늄 합금
회전 피팅 소재	아연 다이캐스트