


# 케이블 포함 플러그 소켓 KMPYE-5

Part Number: 151909

FESTO

조립됨, 비례 직접 제어 밸브용.



## 자료 시트

특징	값
표준에 따름	EN 61076-2-101
케이블 식별	액세서리 포함
제품 중량	305 g
전기 연결 1, 기능	필드 장치 측
전기 연결 1, 설계	원형
전기 연결 1, 연결 타입	플러그 소켓
전기 연결 1, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 1, 연결 기술	M12x1, EN 61076-2-101 에 따른 A-coded
전기 연결 1, 핀/와이어 수	4
전기 연결 1, 점유 핀/와이어	4
전기 연결 1, 마운팅 타입	육각형 A/F 18mm 및 세로 방향 널링 포함 나사형 잠금 장치
전기 연결 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결 2, 연결 타입	케이블
전기 연결 2, 연결 기술	끝단 날선 케이블
전기 연결 2, 핀/와이어 수	4
전기 연결 2, 점유 핀/와이어	4
작동 전압 범위 DC	0 ... 30 V
공칭 동작 전압 DC	24 V
허용 가능 전류 부하	4 A
서지 강도	2.5 kV
케이블 길이	5 m
케이블의 테스트 조건	프로세서 400MHz
굽힘 반경, 유연한 케이블 설치	>= 90 mm
케이블 직경	6.2 mm
케이블 직경 공차	± 0,3 mm
케이블 구조	4x0,25 차폐
공칭 도선 단면적	0.25 mm <sup>2</sup>
배선 끝단	무딘 절단면
보호 등급	IP65
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 온도	-40 ... 80 °C
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-25 ... 80 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	3
케이블 피복 소재	PVC
케이블 피복 색상	회색
하우징 소재	PA
하우징 색상	흑색
나사 타입 잠금 소재	PA
전기 접점 소재	황동