

# 플라스틱 배관 PUN-6X1-SI

Part Number: 152586

FESTO

표준 O.D 튜브, QS 플러그 커넥터용, CN 및 CK 폴리우레탄 피팅  
(식음료 산업에 승인 안됨).



## 자료 시트

| 특징  | 값  |
|---|--|
| 외부 직경   | 6 mm   |
| 유량에 사용하는 굵힘 반경                                  | 26.5 mm  |
| 내부 직경   | 4 mm   |
| 최소 휨 반경   | 16 mm  |
| 사용 설명서  | TPE-U Ester based<br>The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free from phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing can get damaged. |
| 튜브 특성   | Suitable for energy chains   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.7 MPa   |
| 작동 압력 전체 온도 범위                                  | -0.95 ... 7 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 101.5 psi  |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0.095 ... 1 MPa   |
| 온도에 따른 작동압력                                     | -0.95 ... 10 bar   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13.775 ... 145 psi  |
| 인증  | TÜV  |
| 인증서 발행 부서                                       | B 013277 0506 00   |
| 작동 매체   | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]  |
| 재료 발화점 실험                                       | UL94 HB  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B2-L   |
| 주변 온도   | -35 ... 60 °C  |
| 길이에 따른 제품 중량                                    | 0.0192 kg/m  |
| 공압 연결구  | 외부 직경 6 mm의 푸쉬인 커넥터용<br>너트 포함 바브드 커넥터 내경 4mm용<br>바브드 커넥터 내경 4mm용   |
| 색상  | 은색   |
| 지주 경도   | D 52 +/-3  |
| 재질 사항   | RoHS 에 승인  |
| 튜브 소재   | TPE-U(PU)  |