


# 원터치 L-콘넥터 QSL-5/16HL-U

Part Number: 153660

FESTO

push-in 슬리브 포함.



## 자료 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 사이즈	4.5 mm
조립 위치	어디든
컨테이너 사이즈	1
디자인 구조	Push/Pull 원리
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 10 bar
해양 등급(Maritime classification)p	인증서 확인
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	유효 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	6.2 g
공압 연결구, 포트 1	Push-in 슬리브 QS-5/16"
공압 연결구, 포트 2	배관용, 5/16" 외부 직경
해제 링의 색상	회색
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	PBT
Release ring 소재	POM
튜브 씰 소재	NBR
튜브 고정 클로 소재	고합금 강철, 부식방지