

# 연결 케이블 NHSB-A1-20-BLG5-LE5-PU8-2XBB

Part Number: 1585796

FESTO

Suitable for use with linear actuator DFPI.



## 자료 시트

특징	값
보호관 길이	20 m
조립 위치	어디든
야외 사용	C1 - 날씨에 대한 보호지역 사용
작동 전압 범위 DC	0 ... 30 V
상대 공기 습도	5 - 100 % 응축
보호 등급	IP65 IP67 IP68 IP69K NEMA 4
주변 온도	-20 ... 60 °C
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-5 ... 60 °C
전기 연결 1	일자 플러그, 5-핀
전기 연결 2	날선, 5-선
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
공압 연결구	외경 10mm 튜브용 외경 8mm 튜브용
최소 케이블 휨 반경	100 mm
케이블 구조	5 x 0,75 mm <sup>2</sup>
제품 중량	5,000 g
재질 사항	PWIS 물질 함유 RoHS 에 승인
덕트에 대한 재질 정보	PA
재질, 보호 도관 피팅에 관한 정보	PA
케이블 피복에 대한 재질 정보	PVC
싹에 대한 재질 정보	TPE