



원형 실린더 EG-6-25-PK-3

Part Number: 15895

FESTO

마이크로 공압



자료 시트

특징	값
행정거리	25 mm
피스톤 직경	6 mm
쿠션	한 끝단에서 조절 불가
조립 위치	어디든
디자인 구조	피스톤 피스톤 로드 실린더 몸체
위치 감지	없음
사양	단일 끝단 피스톤 로드
작동 압력	3 ... 7 bar
작동 모드	단동 푸쉬 동작
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	5 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	11.8 N
이론적인 최소 스프링 복귀력	2.5 N
이론적인 최대 스프링 복귀력	5.2 N
제품 중량	24 g
마운팅 형태	잠금 너트 포함
공압 연결구	PK-3
재질 사항	RoHS 에 승인
커버 소재	고합금 강철
씰 소재	NBR
피스톤 로드 소재	고합금 강철, 부식방지
실린더 튜브 소재	고합금 강철, 부식방지