



원형 실린더 CRDG-50- -P-A

Part Number(&P): 160986

FESTO

부식 방지,
근접 센서용, 끝단 고무 쿠션링 포함.
단종 예정, 2012년까지 가능



자료 시트

특징	값
행정거리	10 ... 500 mm
피스톤 직경	50 mm
표준에 기반	ISO 6431
쿠션	P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트
조립 위치	어디든
디자인 구조	피스톤 피스톤 로드
위치 감지	근접 센서용
작동 압력	1 ... 10 bar
작동 모드	복동
작동 매체	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
부식 방지 등급 KBK	4
주변 온도	-20 ... 80 °C
6 bar에서 이론적 힘, 복귀 행정	990 N
6 bar에서 이론적 힘, 전진 행정	1,178 N
10 mm 행정거리 당 추가 중량	35 g
0 mm 행정거리 당 기본 중량	1,950 g
마운팅 형태	옵션 외부 (수) 나사산 포함 액세서리 포함
공압 연결구	G1/4
커버에 대한 재질 정보	고합금 강철, 부식방지
씰에 대한 재질 정보	TPE-U(PU)
하우징에 대한 재질 정보	고합금 강철, 부식방지
피스톤 로드에 대한 재질 정보	고합금 강철, 부식방지