


압력 측정 변환기 PENV-A-W-2,5-LCD-RB

Part Number(&P): 161055

FESTO



자료 시트

특징	값
아날로그 출력	0 - 10 V 4 - 20 mA
전기 연결	11-핀 플러그
보호 등급	IP65
공압 연결구	G1/8
조립 위치	어디든
회로 단락 보호	예
측정된 변수	상대 압력
측정 방법	디스플레이 포함 피에조 저항 압력 센서
조절 범위의 하한치	0.05 ... 2.5 bar
히스테리시스 조절 범위 [bar]	0.01 ... 2.25 bar
작동 전압 범위 DC	15 ... 30 V
최대 출력 전류	5,000 mA
스위치 출력	PNP
작동 매체	필터처리 압축공기, 필터 등급 40 µm
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU 저전압 가이드라인에 대응
매체 온도	0 ... 50 °C
주변 온도	0 ... 50 °C
제품 중량	270 g
압력 측정 범위	0 ... 2.5 bar
정확도, FS	1 %
마운팅 형태	옵션 관통 홀 포함 Top-hat 레일 포함
재질 사항	PWIS 물질 함유
하우징에 대한 재질 정보	PC