

Doorverbindingsplaat NAW-1/4-01-VDMA-VL

Artikelnummer: 161103

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwbreedte	26 mm
Gebaseerd op norm	ISO 15407-1
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	225 g
Aansluiting stuur lucht 12	M5
Aansluiting stuur lucht 14	M5
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Pneumatische aansluiting 4	G1/4
Materiaal aansluitplaat	Persgegoten aluminium