

Precisieflensmanometer FMAP-63-6-1/4-EN

Artikelnummer: 161130

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Weergavebereik	0 bar...6 bar 1 psi...87 psi
Conform norm	EN 837-1
Nominale grootte manometer	63
Explosiebescherming	Aanwijzing in het attest in acht nemen Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Constructieve opbouw	Buisveer-manometer
Bevestigingstype	Frontpaneelinbouw
Bedrijfsmedium	Inerte gassen Neutrale vloeistoffen
Bedrijfsdruk	0 MPa...0.6 MPa 0 bar...6 bar 0 psi...87 psi
Factor wisselbelasting	0.66
Meetnauwkeurigheid klasse	1
Beschermingsklasse	IP43
Mediumtemperatuur	-20 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-20 °C...60 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Aansluitingspositie	Achterzijde centrisch
Pneumatische aansluiting	G1/4
met medium in contact gekomen materialen	Messing
Materiaal inschroeftap	Messing
Materiaal behuizing	ABS
Materiaal scherm	SAN

Functie	Waarde
Materiaal bevestigingsring	Staal
Kleur behuizing	zwart
Productgewicht	120 g
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geen acetyleen Geen zuurstof
Schaal	Dubbele schaal bar (buiten) psi (binnen)