



선형 드라이브 DGP-40- -PPV-A-B

Part Number(&P): 161782

FESTO

근접 센싱용, 피스톤과 드라이버 사이의 기계 커플링 및 양쪽 끝단
조절 가능 쿠션.

단종 예정, 2013년까지 가능



Exemplary
representation

자료 시트

특징	값
행정거리	10 ... 3,000 mm
피스톤 직경	40 mm
쿠션	PPV: 양쪽 끝단에 조절 가능 공압 쿠션 충격 완충기, 가속한 특성 곡선
조립 위치	어디든
가이드	기본 가이드
드라이버 원리	완전-잠금 (슬롯)
위치 감지	근접 센서용
작동 압력	1.5 ... 8 bar
작동 모드	복동
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2
주변 온도	-10 ... 60 °C
쿠션 길이	30 mm
이송 모멘트 Mx (도표)	4 Nm
6 bar에서 이론적 힘, 복귀 행정	754 N
6 bar에서 이론적 힘, 전진 행정	754 N
이송 질량	550 g
0 mm 행정거리의 이송 질량	550 g
0 mm 행정거리 당 기본 중량	2,650 g
10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수	57 g
대체 연결	제품 도면 참조
공압 연결구	G1/4
커버에 대한 재질 정보	알루미늄 주물 코팅처리
씰에 대한 재질 정보	NBR TPE-U(PU)
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 아노다이징