

Voetbevestiging HZF-40

Artikelnummer: 161808

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	40
Inbouwpositie	Willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-40 °C...150 °C
Productgewicht	142 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal bevestiging	Gegalvaniseerd staal
Materiaal schroeven	Gegalvaniseerd staal