


# 각형 플러그 소켓 MPPE-3-B

Part Number: 161839

FESTO



## 자료 시트

특징	값
연결 주기	500
마운팅 형태	슬리브 너트 포함
조립 위치	어디든
제품 중량	65 g
전기 연결	8-핀 플러그 소켓, 각형 납땀 가능
작동 전압 범위 DC	<= 60 V
허용 가능 전류 부하	5 A
케이블 패킹 연결	Pg9
허용 가능 케이블 직경	6 ... 8 mm
종단 단면	0.75 mm <sup>2</sup>
보호 등급	IP67
주변 온도	-30 ... 95 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
하우징 소재	PA
하우징 색상	흑색
유니언 너트 소재	PA
전기 접점 소재	구리 아연 도금