

Flensbevestiging CRFNG-80

Artikelnummer: 161850

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	80
Inbouwpositie	Willekeurig
Conform norm	ISO 15552 (tot nog toe ook VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Metalen met een gewichtsaandeel van meer dan 5% koper, zink of nikkel als zijn uitgesloten voor toepassing. Uitzondering vormen nikkel in staal, chemisch vernikkelde oppervlakken, printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen
Omgevingstemperatuur	-40 °C...150 °C
Productgewicht	1508 g
Materiaal bevestiging	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal schroeven	Hooggelegeerd roestvast staal