

Lagerblok CRLBN-12/16

Artikelnummer: 161862

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	12/16
Inbouwpositie	Willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Metalen met een gewichtsaandeel van meer dan 1% koper, zink of nikkel als zijn uitgesloten voor toepassing. Uitzondering vormen nikkel in staal, chemisch vernikkelde oppervlakken, printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen
Omgevingstemperatuur	-40 °C...150 °C
Productgewicht	39 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal bevestiging	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal bout	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal zekering	Hooggelegeerd roestvast staal