


Lagerstuk CRLNZG-100/125

Artikelnummer: 161877

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|--|--|
| Bouwgrootte | 100/125 |
| Gebaseerd op norm | ISO 15552 |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 4 - bijzonder sterke corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen | Metalen met een gewichtsaandeel van meer dan 1% koper, zink of nikkel als zijn uitgesloten voor toepassing. Uitzondering vormen nikkel in staal, chemisch vernikkelde oppervlakken, printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen |
| Omgevingstemperatuur | -40 °C...150 °C |
| Productgewicht | 739 g |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal bevestiging | hooggelegeerd staal roestvast |
| Materiaal lager | Kunststof |