



케이블 포함 플러그 소켓 KMPPE-B-5

Part Number: 161878

FESTO

조립됨, 비례 압력 조절기용.



자료 시트

특징	값
표준에 따름	DIN 47100
케이블 식별	액세서리 포함
연결 주기	500
제품 중량	459 g
전기 연결 1, 기능	필드 장치 측
전기 연결 1, 설계	원형
전기 연결 1, 연결 타입	플러그 소켓
전기 연결 1, 케이블 인출구	각형
전기 연결 1, 연결 기술	EN 61076-2-106에 따른 M16x0.75
전기 연결 1, 핀/와이어 수	8
전기 연결 1, 점유 핀/와이어	8
전기 연결 1, 마운팅 타입	나사 잠금
전기 연결 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결 2, 연결 타입	케이블
전기 연결 2, 연결 기술	끝단 납선 케이블
전기 연결 2, 핀/와이어 수	8
전기 연결 2, 점유 핀/와이어	8
작동 전압 범위 DC	0 ... 30 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	5 A
서지 강도	0.6 kV
케이블 길이	5 m
케이블 특성	표준
케이블의 테스트 조건	프로세서 400MHz
케이블 직경	6.8 mm
케이블 구조	8x0,25 차폐
공칭 도선 단면적	0.25 mm ²
배선 끝단	무딘 절단면
보호 등급	IP67
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 온도	-30 ... 80 °C
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-5 ... 70 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	1
케이블 피복 소재	PVC
케이블 피복 색상	회색
하우징 소재	PA
나사 타입 잠금 소재	PA