

Cilinder met dubbele zuigerstang DPZ-32-10-P-A-KF

Artikelnummer: 162131

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|--|--|
| Slag | 10 mm |
| Afstelbaar eindpositiebereik/lengte | 10 mm |
| Zuiger-Ø | 32 mm |
| Bedrijfsmodus van de aandrijfeenheid | Juk |
| Demping | Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Geleiding | Kogelomloopgeleiding |
| Constructieve opbouw | Geleiding |
| Positiedetectie | Voor naderingssensor |
| Bedrijfsdruk | 0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar |
| Werking | dubbelwerkend |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 0 - geen corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -20 °C...80 °C |
| Impactenergie in de eindposities | 0,5 Nm |
| Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand | 724 N |
| Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand | 966 N |
| Alternatieve aansluitingen | Zie producttekening |
| Pneumatische aansluiting | G1/8 |
| Materiaal deksel | Aluminium kneedlegering |
| Materiaal afdichtingen | NBR |
| Materiaal behuizing | Aluminium kneedlegering |
| Materiaal zuigerstang | Inzetstaal |