



가이드 유니트 SPZ-32-40-P-A-KF

Part Number: 162194
단종 예정 제품

2 피스톤 로드 (트윈 슬라이드), 근접 센서용.
단종 예정 제품. 2019년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는
Support Portal을 참조하십시오.

FESTO



자료 시트

특징	값
행정거리	40 mm
조절 가능 끝단 범위/길이	10 mm
피스톤 직경	32 mm
드라이브 유니트의 작동 모드	슬라이드
쿠션	고정형 금속 정지대 포함 공압 쿠션
조립 위치	어디든
가이드	Recirculating 볼 베어링 가이드
디자인 구조	가이드
위치 감지	근접 센서용
작동 압력	1 ... 10 bar
작동 모드	복동
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일로트 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
주변 온도	-20 ... 80 °C
6 bar에서 이론적 힘, 복귀 행정	724 N
6 bar에서 이론적 힘, 전진 행정	724 N
공압 연결구	G1/8
Material cover	전조 알루미늄 합금
Material seals	NBR
Material housing	전조 알루미늄 합금
Material piston rod	케이스-경화 강철