

Verzorgingseenheid FRC-1/2-D-5M-MIDI

Artikelnummer: 162774

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Midi
Serie	D
Bedieningszekering	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Condensaataftap	Manueel draaiend
Constructieve opbouw	Filterregelaar met manometer Proportionele standaard olieverniveelaar
Max. hoeveelheid condensaat	43 cm ³
Filterfijnheid	5 µm
Schaalbescherming	Metalen beschermkap
Drukindicator	met manometer
Bedrijfsdruk	1 bar...16 bar
Drukregelbereik	0.5 bar...12 bar
Max. drukhysterese	0.2 bar
Normaal nominaal debiet	1800 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs- /stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	1440 g
Bevestigingstype	Leidinginbouw Met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Persgegoten zink
Materiaal schaal	PC