



# Start 밸브 PVEL-P-124-HP3

Part Number: 1629205

FESTO



## 자료 시트

특징	값
시리즈	L
공칭 직경 DN	54
디자인 구조	피스톤 슬라이드
액츄에이터 형태	공압
씰링 원리	소프트
배기 기능	유량 조절 불가
Reset 형태	기계 스프링
파일럿 형태	직접
밸브 기능	3/2 닫힘, 단동 솔레노이드
작동 압력 MPa	0 ... 5 MPa
작동 압력	0 ... 50 bar
파일럿 압력	9 ... 50 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] 가스 주입
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 용력 수준 보통
재질 사항	RoHS 에 승인
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
매체 온도	5 ... 50 °C
주변 온도	5 ... 50 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU 인쇄 장치 규정이 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
식품 안전	추가 재료 정보 참조
조립 위치	어디든
제품 중량	6,900 g
공압 연결구, 포트 3	G1/2
파일럿 공압 포트 12	G1/4
파일럿 공압 공급	외부
피스톤 슬라이드 소재	전조 알루미늄 합금
씰 소재	NBR PE
하우징 소재	전조 알루미늄 합금