


연결 케이블 KVIA-10

Part Number: 163961

FESTO

아날로그 유니트용.



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
작동 전압 범위 AC	≤ 250 V
허용 가능 전류 부하	1 A
보호 등급	IP65
주변 온도	-30 ... 80 °C
제품 중량	567 g
전기 연결	플러그 일자형
케이블 구조	6x0,25
케이블 직경	8 mm
케이블 길이	10 m
마운팅 형태	슬리브 너트 포함
하우징에 대한 재질 정보	PBT
케이블 피복에 대한 재질 정보	PVC
크림프 콘넥터용 재질 정보	청동 은 및 금 도금