

Schot-doorvoersteekkoppeling CRQSS-8

Artikelnummer: 164213

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Standaard
Nominale doorlaat	5.7 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Bouwworm	Schot
Verpakkingsgrootte	1
Constructieve opbouw	Push-Pull-principe
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Informatie over de bedrijfsdruk	Water: max. 0,6 MPa bij max. 50 °C
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7::-] Water (vloeibaar, ijsvrij)
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-15 °C...120 °C
Productgewicht	35 g
Bruikbare leidingen	PFAN
Pneumatische aansluiting 1	voor slang buiten-Ø 8 mm
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buiten-Ø 8 mm
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal demontagering	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal moer	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal slangafdichting	FPM
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal steuning	hooggelegeerd roestvast staal