

# Vrijloop FLSM-32-R

Artikelnummer: 164237

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	32
Draairichting	Rechtsdraaiend
Inbouwpositie	Willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Theoretisch draaimoment bij 6 bar	9.96 Nm
Productgewicht	1500 g
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering
Materiaal huls	Inzetstaal
Materiaal as	Inzetstaal